



47487104



Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Nerezová ocel

Kód RAL 9022

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Nerezová ocel

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ano

Kryt, dveře

Typ víka Výklopný kryt se vrátí zpět, lze zajistit v koncové poloze

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Texty

Potisk	S potiskem
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis

Vhodné pro

K.x
