



47487103



WCD RA, verh.aanr., kd+vr, tekstv., 45° dr.b. berker K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	1035 9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Deksel, deur

Type deksel	Scharnierende afdekking valt terug, kan in eindpositie worden vastgezet
-------------	---

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Met opdruk
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Met tekstveld

Geschikt voor

K.x
