



47487109



Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, bílá lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm
Vestavěná hloubka	32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka zástrčky
------------------------	-----------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víčkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Kryt, dveře

Typ víka	Výklopný kryt se vrátí zpět, lze zajistit v koncové poloze
----------	--

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	S potiskem
Kryt	Centrální krycí deska
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano