



ERC625S

**Humfree Override Contactor 25A, 2NO, 230V~50/60Hz**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

Anslutningstyp	2NO
----------------	-----

**Elektrisk ström**

Märkström	25 A
-----------	------

**Kapacitet**

Antal moduler	2
---------------	---

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spänning**

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	4000 V
Nominell isolationsspänning Ui	440 V
Märkdriftspänning Ue	400 - 400 V
Styrspänning AC	230 - 230 V
Styrspänning DC	0 - 0 V

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
------------------	-------------

**Användning**

Driftskategori	AC-7a/AC-7b
----------------	-------------

**Användningsförhållanden**

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

**Uthållighet**

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	5,80 W
Absorberad startström	2,80 VA

**Dimensioner**

Höjd	83 mm
Bredd	35,75 mm
Djup	60 mm

**Utrustning**

Antal slutande kontakter	2
Antal NC-kontakter	0
Med brytare för manuell omkoppling	Ja

**Anslutning**

Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1 - 10 mm <sup>2</sup>

**Installation, montering**

Nominellt åtdragningsmoment	1,20 - 1,20 Nm
-----------------------------	----------------

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----