



9625605

Zásuvka s ochranným kontaktem, AUSTRÁLIE, 15 A, Integro přístroj, černá mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 15 A

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9005
9011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 16 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Australský standard AS/NZS 3112

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano