



ATA205039016

TEHALIT ATA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 52x20 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	20 mm
Πλάτος	52 mm

Παρελκόμενα

Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος	Μορφοποιημένο
--------------------------------	---------------

Ρυθμίσεις

Εύρος γωνίας	83 - 140
--------------	----------

Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Traffic white
Κωδικός RAL	9016

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
-----------------------	-----

Κατάλληλο για

ATA 20x50	
-----------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι