



HBT100L

Aardlekelement P250 4P 100 A I_{dn} 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Nominale aardlekstroom I _{dn}	30 mA 100 mA 300 mA 1000 mA 3000 mA 6000 mA

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	6000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	35 - 185 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	35 - 150 mm ²

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----