



85656239



## KNX-RF vlakkewandzend. 2-v, batterij, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

### Technische karakteristieken

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus [quicklink](#)

#### Spanning

Bedrijfsspanning 3 - 3 V

#### Uitrusting

Aantal kanalen 4

Bedrijfscyclus zender 1 %

#### Connectiviteit

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Afmetingen

Opbouwhoogte 14 mm

#### Materiaal

Kleur Polarwit

Materiaal Thermoplast

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Teksten

Functie Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag  
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Montagewijze Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding

#### Duurzaamheid

RoHS conform Ja