



85656239



## Tryckknapp dubbel, Quicklink KNX, R.x, batteridrift, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Konfigurationsläge som stöds | quicklink |
|------------------------------|-----------|

#### Spänning

|               |         |
|---------------|---------|
| Driftspänning | 3 - 3 V |
|---------------|---------|

#### Utrustning

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Antal kanaler        | 4   |
| Sändarens driftcykel | 1 % |

#### Anslutning

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Radioprotokoll   | KNX Radio |
| Mottagarkategori | 2         |

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

#### Dimensioner

|                |       |
|----------------|-------|
| Monteringshöjd | 14 mm |
|----------------|-------|

#### Material

|          |            |
|----------|------------|
| Färg     | Vit        |
| Material | Termoplast |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Text

|           |                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion  | Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned<br>Återställningsfunktion (till fabriksinställning) |
| Avsäkring | Med demonteringsskydd                                                                                                                         |
| Utförande | För platt utvändig montering och i kombinationer                                                                                              |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|