



85656231



## R.1/R.3 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 2-kr płaski cz

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 3 - 3 V

#### Sprzęt

Liczba kanałów 4

Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika 1 %

#### Łączność

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Wymiary

Wysokość montażu 14 mm

#### Materiały

Kolor Czarny

Materiał Tworzywo termoplastyczne

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

#### Dodatkowe informacje

Funkcja Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wyl., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół  
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Montaż Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak