



LF6019049016

Angle intérieur pour goutte LF/LFF/FB 60x190mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

Réglages

Plage d'angles 90 - 90

Dimensions

Hauteur 61 mm

Largeur 190 mm

Matières

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 No

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

Equipement

Avec film de protection No

Adapté à

FB 60x190 / LF 60x190

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

