



LF6019049016

Unutrašnji ugao, LF 60x190mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni doimet 90 - 90

Dimenzije

Visina 61 mm

Širina 190 mm

Mjerenje a 130 mm

Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Obrada Neobrađeno

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK07

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 60 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom Ne

Konfiguracija

Preklapanje Ne

Pogodno za

LF 60x190

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

