



LNH0063MK

Mespatroon NH000 63 A 500 V gG combimelder, geï. opgestelde trekoren

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

##### Zekering

Zekeringsgrootte NH000

Kenmerken zekering gG

##### Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning  $U_e$  500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

##### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Ja

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$  volgens IEC 60898-1 120 kA

##### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 5,40 W

##### Afmetingen

Hoogte 79 mm

Breedte 21 mm

Diepte 51 mm

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja