



85656224



B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/4 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

Τάση

Τάση λειτουργίας 3 - 3 V

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 4

Κύκλος λειτουργίας πομπού 1 %

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Κατηγορία δέκτη 2

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Διαστάσεις

Ύψος συναρμολόγησης 14 mm

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Υλικό Θερμοπλαστικό

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Κείμενο

Λειτουργία Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Τρόπος εγκατάστασης Για επιτοίχια επίπεδη τοποθέτηση και επέκταση των συνδυασμών

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι