



85656288



**KNX RF tlačítko 2-násobné bateriové ploché, quicklink, S.1/B.x, bílá mat**

**Technické vlastnosti**

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení quicklink

**Napětí**

Provozní napětí 3 - 3 V

**Vybavení**

Počet kanálů 4

Transmitter duty cycle 1 %

**Konektivita**

Rádiový protokol Rádio KNX

Kategorie přijímače 2

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Rozměry**

Výška nástavby 14 mm

**Materiál**

Barva Polární bílá

Materiál Termoplast

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

**Texty**

Funkce Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů  
Funkce resetování (do továrního nastavení)

Ochrana S ochranou proti demontáži

Způsob montáže Pro plochou montáž na omítku a kombinované rozšíření

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano