



85656283



## KNX-RF vlakkewandzend. 2-v, batterij, berker S.1/B.3/B.7, alulook

### Technische karakteristieken

#### Instellingen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | quicklink |
|--------------------------|-----------|

#### Spanning

|                  |         |
|------------------|---------|
| Bedrijfsspanning | 3 - 3 V |
|------------------|---------|

#### Uitrusting

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Aantal kanalen        | 4   |
| Bedrijfscyclus zender | 1 % |

#### Connectiviteit

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Radioprotocol       | KNX-RF |
| Ontvanger categorie | 2      |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Afmetingen

|              |       |
|--------------|-------|
| Opbouwhoogte | 14 mm |
|--------------|-------|

#### Materiaal

|           |             |
|-----------|-------------|
| Kleur     | Aluminium   |
| Materiaal | Thermoplast |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Teksten

|              |                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie      | Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag<br>Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
| Beveiliging  | Met demontagebeveiliging                                                                                                                      |
| Montagewijze | Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding                                                                                           |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|