



85656283



Tryckknapp dubbel, batteri, KNX quicklink, Silver, S.1

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds quicklink

Spänning

Driftspänning 3 - 3 V

Utrustning

Antal kanaler 4

Sändarens driftcykel 1 %

Anslutning

Radioprotokoll KNX Radio

Mottagarkategori 2

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Dimensioner

Monteringshöjd 14 mm

Material

Färg Aluminium

Material Termoplast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Funktion Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned
Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Avsäkring Med demonteringsskydd

Utförande För platt utvändig montering och i kombinationer

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja