



85656285



**Émetteur radio mural KNX 2 postes ql, version plate, S.1/B.3/B.7, anthr. mat**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés quicklink

**Tension**

Tension de service 3 - 3 V

**Équipement**

Nombre de canaux 4

Cycle d'utilisation de l'émetteur 1 %

**Connectivité**

Protocole radio Radio KNX

Type de récepteur 2

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Dimensions**

Hauteur de montage 14 mm

**Matières**

Couleur Anthracite

Matière Thermoplastique

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Textes**

Function Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas  
Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Protection Avec protection de démontage

Mode d'installation Pour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui