



85656285



Radiotrasmettitore KNX da muro doppio piatto QLink Serie S.1/B.3/B.7 antrac.opac

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	quicklink
---------------------------------------	-----------

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	3 - 3 V
----------------------	---------

Equipaggiamento

Numero di canali	4
------------------	---

Transmitter duty cycle	1 %
------------------------	-----

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
------------------	-----------

Categoria ricevitore	2
----------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Serie

Altezza d'installazione	14 mm
-------------------------	-------

Materiali

Colore	Antracite
--------	-----------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	--

Protezione	Con protezione antismontaggio
------------	-------------------------------

Tipo di montaggio	Per montaggio a parete piatta ed estensione della combinazione
-------------------	--

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----