



SVN463

**Tryckströmställare, 2 NO med grön LED lampa 12V**

**Tekniska egenskaper**

**Utrustning**

Antal INV-kontakter	0
Antal NC-kontakter	0
Antal slutande kontakter	2
Med signallampa	Ja

**Elektrisk ström**

Monmentan kontaktström	16 A
Märkström	16 A

**Kapacitet**

Antal moduler	1
---------------	---

**Dimensioner**

Höjd	83 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	66 mm

**Spänning**

Nominell isolationsspänning $U_i$	250 V
Märkdriftspänning $U_e$	12 - 48 V

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

**Illustrationer | teckningar**

