



ESD240

### Contattore Standard 40 A 24 V AC 2 NA 3 moduli DIN

#### Caratteristiche tecniche

##### Connessione

Tipo di contatto	2NO
------------------	-----

##### Corrente

Corrente nominale	40 A
-------------------	------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	440 V
Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tensione di comando AC	24 - 24 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

##### Uso

Categoria d'impiego	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

##### Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

##### Durata

Numero di manovre	100000
Durata elettrica e numero di cicli	30000

##### Potenza

Potenza dissipata totale	8,60 W
Assorbimento potenza di spunto	60 VA

##### Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	60 mm

##### Connessione

Numero di contatti	2
--------------------	---

##### Equipaggiamento

Numero di contatti NA	2
Numero di contatti NC	0
Con interruttore per commutazione manuale	No

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si