



85656279



KNX RF tlačítko 2-násobné bateriové ploché, quicklink, K.1, bílá lesk

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

Napětí

Provozní napětí 3 - 3 V

Vybavení

Počet kanálů 4

Transmitter duty cycle 1 %

Konektivita

Rádiový protokol Rádio KNX

Kategorie přijímače 2

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Rozměry

Výška nástavby 14 mm

Materiál

Barva Polární bílá

Materiál Termoplast

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Funkce Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů
Funkce resetování (do továrního nastavení)

Ochrana S ochranou proti demontáži

Způsob montáže Pro plochou montáž na omítku a kombinované rozšíření

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano