



85656273



K.5 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 2-kr płaski, stal, lak

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

Napięcie

Zakres napięcia pracy	3 - 3 V
-----------------------	---------

Sprzęt

Liczba kanałów	4
Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika	1 %

Łączność

Protokół radiowy	KNX Radio
Kategoria odbiornika	2

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Wymiary

Wysokość montażu	14 mm
------------------	-------

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Materiał	Stal szlachetna Tworzywo termoplastyczne

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wyl., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Montaż	Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----