



85656273



## KNX-radioemiter, zidni, 2-struki, ravni, quicklink, K.5, nehrdajući čelik mat

### Tehničke karakteristike

#### Postavke

Podržani način konfiguracije quicklink

#### Napon

Radni napon 3 - 3 V

#### Oprema

Broj kanala 4

Radni ciklus odašiljača 1 %

#### Povezivost

Radio protokol KNX Radio

Kategorija prijemnika 2

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

#### Dimenzije

Visina montaže/sklapanja 14 mm

#### Materijali

Boja Nehrđajući čelik

Materijal Nehrđajući čelik  
Termoplastika

#### Tekst

Funkcija Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole  
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Način instalacije Za montažu na ravnu površinu i proširenje kombinacija

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da