



85656273



## Β.ΝΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/4 ΕΝΤΟΛΩΝ Κ.5 ΙΝΟΧ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

#### Τάση

Τάση λειτουργίας 3 - 3 V

#### Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 4

Κύκλος λειτουργίας πομπού 1 %

#### Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Κατηγορία δέκτη 2

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Διαστάσεις

Ύψος συναρμολόγησης 14 mm

#### Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό Ανοξείδωτο ατσάλι  
Θερμοπλαστικό

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Κείμενο

Λειτουργία Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1  
μπουτόν ελέγχου up/down  
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Τρόπος εγκατάστασης Για επιτοίχια επίπεδη τοποθέτηση και επέκταση των  
συνδυασμών

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι