



85656275



KNX-RF vlakkewandzend. 2-v, batterij, berker K.1, antraciet

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

Spanning

Bedrijfsspanning	3 - 3 V
------------------	---------

Uitrusting

Aantal kanalen	4
Bedrijfscyclus zender	1 %

Connectiviteit

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Afmetingen

Opbouwhoogte	14 mm
--------------	-------

Materiaal

Kleur	Antraciet
Materiaal	Thermoplast

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Montagewijze	Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----