



ESD240S

**Stykač se sniž. hlučností 40A, 2S, 24V AC/DC**

**Technické vlastnosti**

**Připojení**

Typ kontaktu 2S

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 40 A

**Kapacita**

Počet modulů 3

**Frekvence**

Frekvence 50 - 50 Hz

**Napětí**

Jmenovité impulzní výdržné napětí  $U_{imp}$  4000 V

Jmenovité izolační napětí 440 V

Provozní napětí AC 400 - 400 V

Ovládací napětí AC 24 - 24 V

Ovládací napětí DC 24 - 24 V

**Podmínky použití**

Provozní teplota -10 - 50 °C

**Použití**

Kategorie použití AC-7a/AC-7b

**Podmínky použití**

Skladovací/přepravní teplota -40 - 80 °C

**Trvanlivost**

Mechanická životnost v cyklech 100000

Elektrická životnost v počtu cyklů 30000

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 10,90 W

Spotřeba při ovládání 5,20 VA

**Rozměry**

Výška 85 mm

Šířka 54 mm

Hloubka 60 mm

**Připojení**

Počet kontaktů 2

**Vybavení**

Počet kontaktů NO 2

Počet kontaktů NC 0

Se spínačem pro ruční přepínání Ne

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>

**Architektura**

Počet pólů 2

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano