



29516086



Segnale luminoso a LED, RGB Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza assorbita	2 W
-------------------	-----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	50 mm

Connessione

Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino Raccordo a vite
---------------------------------	---------------------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Illuminazione	Colori luce bianco freddo, bianco caldo, blu, arancione, rosso, verde, viola (magenta) e visualizzazione a scorrimento dei colori richiamabile tramite pulsante. Arrestare lo scorrimento dei colori al punto preferito tramite il pulsante.
Etichettatura	Lamine con stampa di simboli inseribili
Stampa	Senza stampa

Adatto per

BERKER Q.x