



BR6510019016

Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	100 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	5750 - 5750 mm ²
-----------------------	-----------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	10
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	24

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
--	---

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP40

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

