



LF4004009016

## TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 40x40mm

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Ύψος              | 40 mm                     |
| Πλάτος            | 40 mm                     |
| Μήκος             | 2000 mm                   |
| Εσωτερική διατομή | 900 - 900 mm <sup>2</sup> |

#### Χωρητικότητα

|   |   |
|---|---|
| Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές) | 6 |
|---|---|

#### Υλικά

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Υλικό       | Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο              |
| Κωδικός RAL | 9016                     |
| Χρώμα       | Λευκό                    |

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP30 |

#### Standards

|  |     |
|--|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|--|-----|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

#### Συνδεσιμότητα

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Σύνδεσμος καναλιού | Προεξοπλισμένο με συζεύκτες |
|--------------------|-----------------------------|

#### Εξοπλισμός

|  |       |
|--|-------|
| Αριθμός κατατιμήσεων                     | 0     |
| Αριθμός τμημάτων                         | 1 - 1 |
| Αριθμός συνδεδεμένων κατατιμήσεων        | 0     |
| Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων | Όχι   |
| Με προστατευτικό φιλμ                    | Όχι   |

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |

### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

