



936552524

**Int. doble Integro acero**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 A

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Materiales**

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Acabado de la superficie Mate

Material Acero inoxidable  
Termoplástico

Tratamiento Lacado

**Identificación**

Disposición de montaje Elemento básico con placa de cubierta central

**Conectividad**

Tipo de montaje Instalación de empotrar  
Montaje con tornillos

**Controles e indicadores**

Número de teclas 2

**Dimensiones**

Dimensiones 55.50 x 55.50 mm

Profundidad del montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 13 mm

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 10 A

**Texto**

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS Sí