




936552524

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Nerezová ocel

Kód RAL 9022

Povrchová úprava Matná

Materiál Nerezová ocel
Termoplast

Povrch Lakované

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s centrální krycí deskou

Konektivita

Druh montáže Vestavná instalace
Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Rozměry

Rozměry 55.50 x 55.50 mm

Vestavěná hloubka 10 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Architektura

Řídící/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Způsob zapojení Sériový

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano