



30753522



Int. doppio x venez. unipol. + simb. frecce a parete Serie W.1 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 1 poli
--	-----------------------

Materiali

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di commutazione	10 A

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di commutazione	Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

Adatto per

W.1