



SVN452

## Taster 16A, 1k.o+1k.z, 1M, sa crvenom indikacijom

### Tehničke karakteristike

#### Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Broj INV kontakata  | 0  |
| Broj NC kontakata   | 1  |
| Broj NO kontakata   | 1  |
| Sa signalnom lampom | Da |

#### Električna struja

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Trenutačna kontaktna struja | 16 A |
| Nazivna struja              | 16 A |

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

#### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 83 mm    |
| Širina | 17,50 mm |
| Dubina | 66 mm    |

#### Napon

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Nazivni izolacijski napon Ui | 250 V       |
| Nazivni radni napon Ue       | 230 - 230 V |

#### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |

### Ilustracije / crteži

