



SVN452

Taster 16A, 1k.o+1k.z, 1M, sa crvenom indikacijom

Tehničke karakteristike

Oprema

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	1
Broj NO kontakata	1
Sa signalnom lampom	Da

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	16 A
Nazivna struja	16 A

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	66 mm

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i	250 V
Nazivni radni napon U_e	230 - 230 V

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

