



VD212NE

**Caja de superficie, serie VD, 24mód**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

**Equipo**

Número de carriles	2
Número de filas	2
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

**Capacidad**

Número de módulos	24
-------------------	----

**Funciones**

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

**Dimensiones**

Altura	326,50 mm
Anchura	294 mm
Profundidad	92,50 mm

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0

**Dimensiones**

Número de unidades de ancho	24
-----------------------------	----

**Cubierta, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

**Materiales**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Equipo**

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
---	----

**Materiales**

Resistente a los rayos ultravioleta	No
-------------------------------------	----

**Equipo**

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C

# Ficha de datos de producto

## VD212NE



### Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí