



VD212NE

Щит з/у без дверцят 24 мод. COSMOS

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	2
Кількість рядів щита	2
Кількість секцій по ширині	1

Ємність

Кількість модулів	24
-------------------	----

Розміри

Висота	326,50 mm
Ширина	294 mm
Глибина	92,50 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	0
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	24
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes