



85341179



AM P Det mov S (1,1 m) K.1 blanco polar

Características técnicas

Dimensiones

Altura de la instalación	1,10 - 1,10 m
Altura de montaje	34 mm

Detección

Diseño del sensor	Detector de movimiento
Diámetro de detección en el suelo	0 - 0 m
Ángulo de detección ajustable	45 - 90 °

Materiales

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico

Alcance

Intervalo máx. de transmisión frontal	12 m
---------------------------------------	------

Iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable	5 - 1000 lx
------------------------------------	-------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Texto

Función	Con función Memory para la simulación de presencia
	Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla
	Con bloqueo
Protección	Función Party para la conexión durante 2 horas
	Con protección para evitar el desmontaje

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----