



LF1501509011

**Goulotte 15015,noir**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	15 mm
Largeur	15 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	150 - 150 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9011
Couleur	Noir graphite

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK06
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convenit pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Avec film de protection	No

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui