



LF1501509016

Calha LF 15x15; sem agramos

Características técnicas

Dimensões

Altura	15 mm
Largura	15 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	150 - 150 mm ²

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	1
--	---

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

Índice de proteção

Resistência ao impacto IK	IK06
Índice de proteção IP	IP30

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Sem acoplamento
-----------------------	-----------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de partições conectáveis	0
Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Com película protetora	Não

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Imagens e esquemas

