




TH101



### Interface modulaire de données USB

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |
|----------------------------|-----------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

##### Dimensions

|                    |   |
|--------------------|---|
| Largeur en modules | 2 |
|--------------------|---|

##### Textes

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Connecteurs / Douilles | Avec prise USB type B pour le transfert de données (alimentation par le PC) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |