




TH101



USB-interface, DIN-rail

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	2
-------------------------	---

Teksten

Aansluitstekers	Met USB-aansluiting type B voor dataverkeer (voeding via PC)
-----------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja