



GD110N

**Coffret cache-borne,IP30,10 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	10
-------------------	----

**Fonctions**

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

**Dimensions**

Hauteur	180 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	82 mm

**Cache, porte**

Nombre de serrure de la porte	0
-------------------------------	---

**Dimensions**

Nombre d'unités de largeur	10
----------------------------	----

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui