



GD110N

Mini ormar, Gamma, NŽ, 10 modula, IP30, 180x218x82 mm

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 230 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Kapacitet

Broj modula 10

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku Ne

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 180 mm

Širina 218 mm

Dubina 82 mm

Poklopac, vrata

Broj brava 0

Dimenzije

Broj jedinica širine 10

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP30

Vrsta zaključavanja Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom 750 °C

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da