



GD110N

Minirozvodnice, IP30, 10 mod.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	10
--------------	----

Funkce

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
Se vstupy potrubí	Ano

Rozměry

Výška	180 mm
Šířka	218 mm
Hloubka	82 mm

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Počet jednotek šířky	10
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámků
Test žhavicím drátem	750 °C

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano