



GD110E

Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 10M

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	230 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Equipo

Número de carriles	1
Número de filas	1
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	10
-------------------	----

Funciones

Tiene interruptor principal de protección	No
Con entradas de conductos	Sí

Dimensiones

Altura	180 mm
Anchura	218 mm
Profundidad	82 mm

Cubierta, puerta

Número de bloques	0
-------------------	---

Dimensiones

Número de unidades de ancho	10
-----------------------------	----

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Materiales

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí