



GD110E

#### Tekniska egenskaper

##### Spänning

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

##### Installation, montering

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej                      |
| Montering                       | Utanpåliggande montering |

##### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 63 A |
|-----------|------|

##### Utrustning

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Antal skenor                | 1   |
| Antal rader                 | 1   |
| Antal sektioner i bredd     | 1   |
| Med lås                     | Nej |
| Har neutralanslutningsblock | Nej |

##### Kapacitet

|               |    |
|---------------|----|
| Antal moduler | 10 |
|---------------|----|

##### Funktioner

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Har skyddshuvudbrytare | Nej |
| Med kabelgenomföringar | Ja  |

##### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 180 mm |
| Bredd | 218 mm |
| Djup  | 82 mm  |

##### Skydd, dörr

|           |   |
|-----------|---|
| Antal lås | 0 |
|-----------|---|

##### Dimensioner

|                    |    |
|--------------------|----|
| Antal breddenheter | 10 |
|--------------------|----|

##### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Dörr/lock transparent | Nej |
|-----------------------|-----|

##### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

##### Material

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Plast |
| RAL-kod  | 9010  |
| Färg     | Vit   |

##### Utrustning

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Har jordanslutningsblock | Ja  |
| Har monteringsplatta     | Nej |

##### Säkerhet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II |
| Slagtålighet IK     | IK05               |
| Kapslingsklass (IP) | IP30               |
| Låstyp              | Utan lås           |
| Glödtråds test      | 750 °C             |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |