



GD110B



### Minigamma Calotta Da Parete 10 Mod

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 400 V
-------------------	-------------

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

##### Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

##### Equipaggiamento

Numero di guide DIN	1
---------------------	---

Numero di file	1
----------------	---

Con serratura	No
---------------	----

Con morsettiera di neutro	No
---------------------------	----

##### Numero di moduli

Numero di moduli	10
------------------	----

##### Serie

Altezza	180 mm
---------	--------

Larghezza	218 mm
-----------	--------

Profondità	82 mm
------------	-------

Numero di unità in larghezza	10
------------------------------	----

##### Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

##### Materiali

Materiale	Plastica
-----------	----------

Codice RAL	9010
------------	------

Colore	Bianco puro
--------	-------------

##### Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
--------------------------	----

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

##### Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

Tipo di bloccaggio	Senza serratura
--------------------	-----------------

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	750 °C
---	--------

##### Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----