



GD110A

Coffret cache-borne, 10 modules

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

Capacité

Nombre de modules	10
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	180 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	82 mm
Largeur en modules	10

Plastron, porte

Porte transparente	No
--------------------	----

Matières

Matière	PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	No

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui