



FL176A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 950x600x300mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur                        | 950 mm  |
| Largeur                        | 600 mm  |
| Profondeur                     | 300 mm  |
| Épaisseur de la paroi latérale | 1,20 mm |

#### Sécurité

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                          |
| Classe de protection    | Classe I                      |
| Type de verrouillage    | 3 côtés 7 mm<br>Serrure à clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10                          |

#### Équipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
|------------------------------------------|---|

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | No            |

#### Matières

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Gris clair    |
| Code RAL   | 7035          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matière    | Acier         |

#### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 6 |
|-------------------|---|

#### Plastron, porte

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1   |
| Nombre de serrures            | 2   |
| Porte transparente            | Oui |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|